



### Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled



### Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern



Tauchlötanschluss 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm  
Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30  
Bauart 7 / type 7  
Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles  
Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2  
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Information:		Tolerances	Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm	Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Federleiste C 96 Löt Fem. Conn. C 96 solder		
Index	Date	www.ERNI.com	254897	
Class		STVC		A3

Copyright by ERNI GmbH  
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.