



SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



POLARIZZAZIONE (KEYING)



NOTE (NOTES)

1. MATERIALE: PA 6-6 CARICATO VETRO UL RECOGNIZED, COLORE NERO
(MATERIAL: PA 6-6 G.F. FILLED UL RECOGNIZED, COLOR BLACK)
2. OGNI CAVITA' E' IDENTIFICATA DAL NUMERO POSTO SIA SUL FRONTE CHE SUL RETRO DEL CONNETTORE.
(CONTACT CAVITIES IDENTIFIED BY CHARACTERS)
3. QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO CON FILE N.E28476 E CERTIFICATO CON FILE N.LR7189A-259
(THIS CONNECTOR IS RECOGNIZED BY FILE N.E28476 AND CERTIFIED BY FILE N.LR7189A-259)

IL DISEGNO INDICA IL P.N. 183077-1
(P.N. 183077-1 AS SHOWN)

					CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY			DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO								
					THIS DRAWING IS UNPUBLISHED			RELEASE FOR PUBLICATION								
					TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) ± 0.3 ANGOLI (ANGLES) ± 2°			DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) —		RANGO FILO (WIRE RANGE) —		SCALA (SCALE) —				
								 TE Connectivity								
					DIS. (DR.) 18 MAR. '94 C.PIA									DESCRIZIONE (DESCRIPTION) C.P.C. FREE-HANGING SIZE 17-16 STD SEX SERIES 1		
					CONT. (CHK) 18 MAR. '94 R.CANTORE			LOC. SIZE		NUMERO (DWG NO)		REV.		FOGLIO (SHEET)		
A4	REVISED PER ECO-11-005297			RK	09APR 11	APP. — (APP.) —			I A3		C — 183077		A4		1 DI (OF) 1	
REV. (REV. LTR.)		REVISIONI (REVISION RECORD)			DIS. (DR)		DATA (DATE)									

ISTRUZIONE
(PRINT DIST.)