










Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 420 Stück
packaging unit: 420 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag
PCB-Layout Proposal




1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 μ m
terminal area 4-6 μ m tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1				
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Federleiste SMD, Powerm. 4mm Female Con. SMD, Powerm. 4mm						
g				12.09.2012				©= 214356-E				I
Index				Date								A3
				 TE Connectivity				Class		MSPEED		