






61ZE01CS
(TON ONIMVRO)台量理図

REFERENCE ONLY
JAE

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.




MOUNTING PANEL CUTOUT DIMENSIONS(REF.)
パネル取付穴寸法(参考)



JAE AND PART NO. MARKING
社標及び品名略称

ALLOWABLE MATING ANGLE
傾き嵌合許容角度



3	FLOATING RIVET	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATED
2	WASHER	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATED
1	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	(COLOR: BLACK)

符号 NO.	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
JACS-3063-1 T86-12	第1版(ORIGINAL DATE) 5.Jul.2005	DR-12-2SC-F0R	UL94V-0	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)	図面番号(DRAWING NO.)
寸法(DIMENSION)		2:1	DR	SJ103219
角度(ANGLES)		名称(TITLE)		
.X ±	Y.TAKAGI	DR-12-2SC-F0R		
.X ±	Y.KUBOTA	質量(MASS)		
.XX ±				
.XXX ±				

NOTE.1 ADD SHAPES IMPROVING PRODUCTIVITY.
注1.図示の位置にヒケ逃げを設ける。

