

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST

REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E7	REVISED AS PER ECR-25-236609	02MAR2025	MK	AK








注記
1. 適用電線範囲：AWG #26&#28
被覆外径：∅0.8mm~∅0.95mm
2. 材料：ハウジング－ガラス入りナイロン UL94V-0、色：グレー、青
コンタクト－錫めっき済み、りん青銅
△3 ハウジング ロック：
2極は、1個所 3~20極は、2個所
△4 ゲートロは左付きと右付きが存在する。（2極品を除く）





2極
2 POSITION

NOTES:
1. APPLICABLE WIRE SIZE:AWG #26&#28
INSULATION DIA RANGE:∅0.8mm~∅0.95mm
2. MATERIAL:
HOUSING:NYLON(G.F.) UL94V-0,COLOR:BLUE,NATURAL
CONTACT:PRE-TIN PHOS-BRONZE
△3 HOUSING LOCK:
2 POSITION - SINGLE LOCK
3 TO 20 POSITIONS - DOUBLE LOCK
△4 CONNECTOR HAVE THE GATE LEFT SIDE AND RIGHT SIDE.(EXCEPT 2Pos.)

DIMENSIONS: 単位：mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10≧ :±0.2, 30≧ >10 :±0.25, 100≧ >30 :±0.3, ANGLE :±3°	DWN T.FURUYA 12.JUL'96	WIRE RANGE 適合電線断面積 0.08mm² - 0.14mm²
		CHK J.TANIGAWA 12.JUL'96	INSULATION DIA 被覆外径 φ0.8mm~φ0.95mm
		APVD S.Kobuchi 9/15/99	TE Connectivity
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5525	NAME 名称 AMP Mini Common Terminated (CT) Connector 1.5mm PITCH MT RECEPTACLE ASSEMBLY
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5223	SIZE A3 / CAGE CODE 00779 / DRAWING NO 番号 C-353293
MATERIAL 材料 SEE NOTE 2 注記2参照	FINISH 仕上 SEE NOTE 2 注記2参照	WEIGHT SEE TABLE 表参照	SCALE 尺度 NON / SHEET 1 OF 2 / REV E6
		CUSTOMER DRAWING	

Downloaded from Arrow.com.

LOC	DIST	REVISIONS 改定				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				SEE SHEET 1			

0.97	31.5	30.5	28.5	20	7-353293-0	4-353293-0	2-353293-0
0.92	30.0	29.0	27.0	19	6-353293-9	3-353293-9	1-353293-9
0.87	28.5	27.5	25.5	18	6-353293-8	3-353293-8	1-353293-8
0.83	27.0	26.0	24.0	17	6-353293-7	3-353293-7	1-353293-7
0.78	25.5	24.5	22.5	16	6-353293-6	3-353293-6	1-353293-6
0.73	24.0	23.0	21.0	15	6-353293-5	3-353293-5	1-353293-5
0.68	22.5	21.5	19.5	14	6-353293-4	3-353293-4	1-353293-4
0.64	21.0	20.0	18.0	13	6-353293-3	3-353293-3	1-353293-3
0.59	19.5	18.5	16.5	12	6-353293-2	3-353293-2	1-353293-2
0.54	18.0	17.0	15.0	11	6-353293-1	3-353293-1	1-353293-1
0.49	16.5	15.5	13.5	10	6-353293-0	**3-353293-0**	1-353293-0
0.45	15.0	14.0	12.0	9	5-353293-9	2-353293-9	353293-9
0.40	13.5	12.5	10.5	8	5-353293-8	2-353293-8	353293-8
0.35	12.0	11.0	9.0	7	5-353293-7	2-353293-7	353293-7
0.30	10.5	9.5	7.5	6	5-353293-6	2-353293-6	353293-6
0.26	9.0	8.0	6.0	5	5-353293-5	2-353293-5	353293-5
0.21	7.5	6.5	4.5	4	5-353293-4	2-353293-4	353293-4
0.16	6.0	5.0	3.0	3	5-353293-3	2-353293-3	353293-3
0.11	4.5	3.5	1.5	2	5-353293-2	2-353293-2	353293-2
WEIGHT (g)	C	B	A	Pos.	BLUE	BLACK	NATURAL
	寸 法 DIMENSIONS				製 品 型 番 P/N		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

WIRE RANGE 絶合電線断面積: 0.08mm² - 0.14mm²
INSULATION DIA 被覆外径: Ø0.8mm - Ø0.95mm

DIMENSIONS: 単位：㎜ mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差
10 ≧ : ±0.2
30 ≧ >10 : ±0.25
100 ≧ >30 : ±0.3
ANGLE : ±3°

DWN T.FURUYA 12.JUL'96
CHK J.TANIGAWA 12.JUL'96
APVD

MATERIAL 材料 SEE SHEET 1 OF 2 1枚目参照
FINISH 仕上 SEE SHEET 1 OF 2 1枚目参照

TE Connectivity

PRODUCT SPEC 製品規格: 108-5525
APPLICATION SPEC 取付適用規格: 114-5223
WEIGHT SEE TABLE 表参照

NAME 名称: AMP Mini Common Terminated (CT) Connector 1.5mm PITCH
MT RECEPTACLE ASSEMBLY

SIZE A4 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO 番号 C-353293

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度 NON | SHEET 2 OF 2 | REV E6

Downloaded from Arrow.com.