


© 1977年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の諸製品は特許又は特許出願中
© 1977 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING







断面 "A"-"A"



断面 "B"-"B"





1. 適用製品規格番号 108-10028.

2. 0.00127最小厚のニッケルめっき上に接触部(コンタクト先端部から最小長さ 10.0 迄の部分)のみ 0.00076最小厚の金めっき.

3. 形状寸法は 66100 (∠ 66101) 相当.

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A	CORRECTED (P-DWG REV. A)	J.Owano		1/6/78
0	RELEASED (P-DWG REV. 0)	久保	石田	3/9/77

一1 のリール逆巻品 (ミニアプリケーター用)			170243-2
AWG #18 ~ #16 (0.75 ~ 1.42)	φ 2.03 ~ φ 2.54	170244-1	170243-1
適用電線範囲 AWG (mm²)	絶縁被覆外径	バラ状 端子 型番	番号 (NUMBER)

材料 (MATERIAL): 黄銅 (板厚 0.32)

一般公差: TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ± 0.13 ±

仕上 (FINISH): △2 参照

DR. K. Yuasa 3.1.'77
CHK. A. Tomita 3/1/77
DE. N.Owano 3.3.'77
APP. Y. Sato 3/11 '77

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

名称 (NAME): アンプ-インサート III(+) サイズ #16 ソケットコンタクト

SIZE	LOC	番号 (NO.)
B	J	C-170243

尺度 (SCALE): 5-1 REV.: A SHEET:

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

AMP J 030-2 REV. 12/74

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Arrow.com.