








A-B
2:1



Steckbereich Au über Ni
AFS 3
length of mating Au over Ni
pl 3

Steckbedingungen entsprechen nicht IEC 60 603-2
mating conditions are not acc. to IEC 60 603-2

**X Kontaktbelegung
contact loading**



1 Für Einpreßverbindung nach IEC 60352-5
for press-in connection acc. to IEC 60352-5

2 Lochdurchmesser ist auf den jeweiligen Kontakt abzustimmen
hole diameter is to be coordinated with the respective contact

09 73 142 6974	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 (2 : 1)	type M inverse 42+6 Messerleiste Einpreß 13,0 Anschluß vergoldet male connector press-in 13,0 termination gold-plated				
			Detail.	15.02.05	Hil						
			Insp.	15.02.05	kfoe						
			Stand.								
35548	15.07.09	hsv	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 73 142 x974			Blatt/ page /	
32541			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name									