














Abspulrichtung - reel off direction



Sperrfläche für Leiterbahnen gültig bei Verwendung von
Gegenstecker Federleiste 90° in IDC Ausführung
Restricted area for conductors valid for use by mating
female connector 90° in IDC version

Layoutvorschlag
recommended layout




504298-E		rot red	2,25	
504297-E		grün green	2,25	
504296-E		blau blue	0,75	
504295-E		schwarz black	0,75	
Ident-Nr. part-no.	Codierung coding	Farbe colour	A	Bemerkung remark

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

terminal area 4-6 μ m tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1			
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-MicroBridge Male Angeled SMT 10-pin					
						C-504294-E					
c				23.09.2020				Class		MCBA	
Index				Date							