
Professionelles Crimphandwerkzeug
Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

Amphenol CS PN: 10185336-001HT



Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
  Easy handling
- Linearer Hub
  Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
  Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer
  Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile
  Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
  Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
  Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
  Ergonomically formed soft-grips
  Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
  RoHS compliant

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
  Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 65 mm
  Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
  Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 294 g
  Weight: approx. 294 g

Anwendungsbereich:
Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range AWG	Crimphöhe Leiter Crimp height conducter ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width conducter ± 0,03	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ± 0,05	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation ± 0,03	Kabel Typ: Cable Typ:	Kontakt Typ: Contact Typ:	Kontakt Nr.: Contact No.:
30	0,48	0,73	0,95	0,77	UL1571	FitMate 1.0	10157098-101LF
28	0,51		1,10				

Downloaded from Arrow.com.