



0.5mm Pitch


SERIES

**6214**


0.5mmピッチ ストレート SMT 片面接点 スライドロック  
0.5mmPitch Vertical SMT Single-sided contact Slide lock




標準タイプ Standard Slider




極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
6	7.5	6.9	2.5	3.6
7	8.0	7.4	3.0	4.1
8	8.5	7.9	3.5	4.6
9	9.0	8.4	4.0	5.1
10	9.5	8.9	4.5	5.6
11	10.0	9.4	5.0	6.1
12	10.5	9.9	5.5	6.6
13	11.0	10.4	6.0	7.1
14	11.5	10.9	6.5	7.6
15	12.0	11.4	7.0	8.1
16	12.5	11.9	7.5	8.6
17	13.0	12.4	8.0	9.1
18	13.5	12.9	8.5	9.6
19	14.0	13.4	9.0	10.1
20	14.5	13.9	9.5	10.5
21	15.0	14.4	10.0	11.1
22	15.5	14.9	10.5	11.6
23	16.0	15.4	11.0	12.1
24	16.5	15.9	11.5	12.6
25	17.0	16.4	12.0	13.1
26	17.5	16.9	12.5	13.6
27	18.0	17.4	13.0	14.1
28	18.5	17.9	13.5	14.6
29	19.0	18.4	14.0	15.1
30	19.5	18.9	14.5	15.6



スライダー拡張タイプ Extended Slider




極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
6	7.5	6.9	2.5	3.6
7	8.0	7.4	3.0	4.1
8	8.5	7.9	3.5	4.6
9	9.0	8.4	4.0	5.1
10	9.5	8.9	4.5	5.6
11	10.0	9.4	5.0	6.1
12	10.5	9.9	5.5	6.6
13	11.0	10.4	6.0	7.1
14	11.5	10.9	6.5	7.6
15	12.0	11.4	7.0	8.1
16	12.5	11.9	7.5	8.6
17	13.0	12.4	8.0	9.1
18	13.5	12.9	8.5	9.6
19	14.0	13.4	9.0	10.1
20	14.5	13.9	9.5	10.5
21	15.0	14.4	10.0	11.1
22	15.5	14.9	10.5	11.6
23	16.0	15.4	11.0	12.1
24	16.5	15.9	11.5	12.6
25	17.0	16.4	12.0	13.1
26	17.5	16.9	12.5	13.6
27	18.0	17.4	13.0	14.1
28	18.5	17.9	13.5	14.6
29	19.0	18.4	14.0	15.1
30	19.5	18.9	14.5	15.6




基板取付寸法 (奇数ピン)

MOUNTING LAYOUT (ODD PIN)



基板取付寸法 (偶数ピン)

MOUNTING LAYOUT (EVEN PIN)



適用FPC, FFC寸法  
APPLICABLE FPC, FFC

注文コード ORDERING CODE

04 6214 0XX XXX XXX X

800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated (RoHS対応品 RoHS Compliant Product)

800 : スズ鉛めっき Sn-Pb Plated

846+ : 金めっき Au Plated (RoHS対応品 RoHS Compliant Product)

000 : 標準タイプ Standard Slider

010 : スライダー拡張タイプ Extended Slider

極数 NUMBER OF POSITIONS


**0.5mm Pitch**

---

## SERIES


6214

## エンボス梱包品 Tape and Reel Package




SECT. E-E

寸法表 DIMENSION							
規格 NO. OR POS.	型番				A	B	C
	6	04	6214	006	XXXX	5.2	7.3
7	04	6214	007	XXXX	5.7	7.8	10.0
8	04	6214	008	XXXX	6.2	8.3	10.5




SECT. E-E

寸 法 表		DIMENSION			
規 格	型 番	A	B	C	
9	04 6214 009 XXX XXXX	6.7	8.8	11.0	
10	↑ 010 ↑	7.2	9.3	11.5	
11	011	7.7	9.8	12.0	
12	012	8.2	10.3	12.5	
13	013	8.7	10.8	13.0	
14	014	9.2	11.3	13.5	
15	015	9.7	11.8	14.0	
16	016	10.2	12.3	14.5	
17	017	10.7	12.8	15.0	
18	018	11.2	13.3	15.5	
19	019	11.7	13.8	16.0	
20	020	12.2	14.3	16.5	
21	021	12.7	14.8	17.0	
22	022	13.2	15.3	17.5	
23	↓ 023 ↓	13.7	15.8	18.0	
24	04 6214 024 XXX XXXX	14.2	16.3	18.5	



### SECT. E-E



第四章

注文コード ORDERING CODE  
04 6214 0XX XXX XXX X

- 800+ : 3層銅めっき Sn-Cu Plated (RoHS対応品 RoHS Compliant Product)

- 800+ : 亜亜銅めっき Sn-Cu Plated  
- 800 : 亜鉛めっき Sn-Ph Plated

800+ : 金めっき Au Plated (RoHS対応品 RoHS Compliant Product)

#### 標準タイプ Standard Slider

### 標準タイプ Standard Slider

### 010：スライター拡張タブ

寸法表 DIMENSION						
規 格 No.	POS	型 番		A	B	C
25	04	6214	025 XXX XXXX	14.7	16.8	19.0
26		↑ 026	↑	15.2	17.3	19.5
27		027		15.7	17.8	20.0
28		028		16.2	18.3	20.5
29		029	↓ V	16.7	18.8	21.0
30	04	6214	020 XXX XXXX	17.2	19.2	21.5

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available  
numbers of positions.