




型番	スタッド	Hφ	被覆外径 Dφ
171517-1	5mm	5.26	2.67 ~ 3.68
171517-2	5mm	5.26	2.92 ~ 4.32

単位: 寸 寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

©1973 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は
特許出願中

©1973 BY AMP (Japan), Ltd. ALL
RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS
COVERED BY PATENTS AND/OR
PATENTS PENDING

参考図面
(CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)
電気銅

仕上 (FINISH)
焼入れ、鍍金

適合電線断面積 (WIRE RANGE)
1.04 ~ 2.63 mm² (AWG #16-14)

被覆外径 (INSULATION DIA.)
表参照 mm (--- IN)

一般公差
{ TOLERANCE
EXCEPT
AS NOTED } ±0.4
±1°

尺度 (SCALE)
4:1



TRADE MARK

日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS)

型式 (TYPE)

プラスチックリッパ

0 RELEASED (P-DWG REV. 0) 8.4.73 3/10/73
LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE

DR. S. Yoshida 3/4/73 DET. T. Suzuki 3/23/73
CHK. T. Sato 3/16/73 APP. Y. Sato 3/26/73

名称 (NAME)

10 型 端子