

4

3

2



1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS 変更			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
	B	REVISED		19NOV2008	T.Y

D

D




注記;
△ 材料 : 銅合金
△ 仕上げ : 材料めっき
全面ニッケル下地めっきの上に
接触部 : 金めっき
圧着部 : 錫めっき
△ 仕上げ : 全面錫めっき
4 使用コネクタ型番 : X-1981377-X
△ 一般公差
10以下 : ±0.2
10を越え30以下 : ±0.25
30を越え100以下 : ±0.3
角度 : ±3°


NOTES;
△ MATERIAL : COPPER ALLOY
△ FINISH : PRE-PLATED
NICKEL PL ALL OVER
CONTACT AREA : GOLD PL.
BARREL AREA : TIN-LEAD PL.
△ FINISH : TIN PL ALL OVER.
4 USED CONNECTOR P/N : X-1981377-X
△ GENERAL TOLERANCE
10 ≥ : ±0.2
30 ≥ 10 : ±0.25
100 ≥ 30 : ±0.3
ANGLES : ±3°

C

C




SECT. A-A



B


B



SECT. B-B

△	1-1981378-1
△	1981378-1
仕上げ FINISH	P/N

WIRE RANGE 総合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径
0.52~1.38mm ² (AWG20~16)	φ 1.82~3.21 mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.KATO 17APR2008		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
		CHK T.YAMADA 17APR2008					
		APVD T.YAMADA 17APR2008		NAME 名称 RECEPTACLE CONTACT HYBRID MINI CT DRAWER POWER CONTACT			
DIMENSIONS: 単位 : 耗 mm		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78473					
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5427					
MATERIAL 材料 		WEIGHT 		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1981378	RESTRICTED TO
FINISH 仕上  		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1	REV B	