





X Kontaktanordnung contact arrangement

48 Einpreß-Kontakte
48 press-in-contacts





- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X (Lochbild) (board drillings)



Z (2:1)



Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 0002
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 06 210 0002

1

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
Mod.	Dat.	Name	Detail.	Insp.	Stand.	Bauform F low-profile Federleiste Einpreß needle eye 5,6 48 pol. type F low-profile female connector press-in needle eye 5,6 48 pol.	
36029	19.04.10	Hage.	14.03.03	kfoe		TB 09 06 248 x832	
30910						Sub.	
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			HARTING			Blatt/ page	

09 06 248 7832	3
09 06 248 6832	2
09 06 248 2832	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1