


Mounting style / Einbauart

Panel mounting / Frontplattenmontage



Contact system /
Kontaktsystem



Rated current /
Nennstrom

6,3 A

Contact resistance /
Übergangswiderstand
at / bei 20 mV

< 5 mΩ

Insulation resistance, 1 min.
contact to contact /
Isolationswiderstand, 1 Min.
Kontakt/Kontakt

> 10⁴ MΩ

Contact/mounting plate /
Kontakt/Montageplatte

Dielectric strength,
50 Hz, 1 min.
contact to contact /
Prüfspannung, 50 Hz, 1 Min.
Kontakt/Kontakt

> 1,5 kV

Contact/mounting plate /
Kontakt/Montageplatte

Temperature at no current /
Temperaturbereich stromlos
at rated current /
bei Nennstrom

-25 °C up to / bis + 100 °C

-25 °C up to / bis + 70 °C

Solderability /
Lötbarkeit

2 sec., 235 °C IEC 68-2-20 test Ta, test method 1
2 Sek., 235 °C IEC 68-2-20 Test Ta, Test Methode 1

Resistance to soldering heat /
Lötwärmebeständigkeit

3 sec., 350 °C
3 Sek., 350 °C

Surface of contacts
(average thickness) /
Kontaktfläche
(durchschn. Schichtdicke)

0,5 µm Au

Tin-plated contacts
on request /
Verzinnte Kontakte
auf Anfrage

Type / Typ

PBF

Order No. / Bestell-Nr.
Color / Farbe

0040.1031	black / schwarz
0040.1032	red / rot
0040.1033	green / grün
0040.1034	blue / blau
0040.1035	yellow / gelb