

RAFIX 16, PCB plug-in socket



Description

Connection accessories for RAFIX 16 switching elements.

Zum Einlöten in Leiterplatten. Die Leiterplatte mit den Stecksockeln wird auf die Schaltelemente/ Lampenfassungen aufgesteckt. Eine weitere Befestigung der Leiterplatte am Schaltelement ist nicht notwendig. Printanschlüsse 3,5 mm lang, für 1,3 mm Bohrung.

technical data

> general

Operating temperature, min.	-25 °C
Operating temperature, max.	70 °C
Packaging unit	50 pcs.
net weight	4.7 g
Minimum order quantity (MOQ)	50 pcs.
RoHS compliant	Yes
REACH compliant	Yes
country of origin	DE

direct links

> [RAFI eCatalog](#)

> mounting diameters


Outside dimension, length	24 mm
Outside dimension, width	22 mm
Outside dimension, height	14.5 mm

> mechanical data

Terminal on the rear	THT
----------------------	-----

drawings

System drawing



System drawing

