




REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
B2	UPDATED DRAWING PER ECN-25-342078	08SEP2025	CR	PV




Bestückungsplan / contact layout



Tauchlötanschluss 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm
Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30
Bauart 7 / type 7
Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
Fehlende Maße und Angaben gemäß IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions according to IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern



Halteösen auf Pos. a1, a2, e31, e32
retaining loop at pos. a1, a2, e31, e32

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN SEIDEL 29NOV2012	 TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK WÖRNER 29NOV2012			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD SEMILIA 19MAY2020			
MATERIAL		PRODUCT SPEC			
FINISH		APPLICATION SPEC	NAME Fem. Connector E 160 Solder		
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-284313-E
			RESTRICTED TO	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1
				REV B2	