



METRIC | NUMBER C-176274 | 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)







断 面 "A"-"A"
(SECT)



黒 (BLACK)	6	176274-9
青 (BLUE)	↕	-6
黄 (YELLOW)	↕	-4
赤 (RED)	↕	-2
自然色(NATURAL)	6	176274-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型 番 (P/N)

注：
1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   キャップ・ハウジング：176285-□(宙吊りタイプ)
   176295-□(パネル取付タイプ)
   タブ・コンタクト：175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

NOTES;
1. PRODUCT SPEC,:108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT:175152-□(#20-#16AWG)
   :175151-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   CAP HSG:176285-□(FREE HANGING)
   176295-□(PANEL MOUNT)
   TAB CONTACT:175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J
5. APPLICATION SPEC:114-5142

単位,特 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
C	REVISED PER ECR-19-017623	M.G	D.Z	20AUG 2021
B1	REVISED PER ECO-11-005924	RK	HMR	08APR11

適合電線断面積(WIRE RANGE) —— mm² (AWG —)	被覆外径(INSULATION DIA.) —— mmø	名称(NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 6極 3.96mmピッチ プラグハウジング(2列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN.3.96mm PITCH PLUG HOUSING 6 Pos(DBL ROW)
材料(MATERIAL) 6/6 ナイロン(UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上(FINISH) ——	一般公差 10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え100以下 ±0.3 角度 ±3°
DR. M.SHINDO '89 11/8	DE. M.SHINDO '89 11/8	SIZE A3 LOC J 番号(No.) C-176274
CHK. Y.FUJITA '89 11/8	APP. N.ONOUE '89 11/8	尺度(SCALE) —— REV. C SHEET 1 OF 1

TE Connectivity

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

Downloaded from Arrow.com.