


SERIE
MPX

désignation CRIMP REMOVABLE
20 - 20 SOCKET CONTACT

protection

618 310



MATERIAL:

BODY CONTACT : BERYLLIUM COPPER

PROTECTIVE SLEEVE : PASSIVATED STAINLESS STEEL

PLATING : GOLD OVER NICKEL UNDERPLATE

WIRES ACCOMODATED : AWG 20 - 22 - 24

INSULATION DIAMETER : 1,8 MAX / 1 MIN

STRIP LENGTH : 4

TOOLING:

CRIMPING TOOL : M 22520 / 2_01

SELECTOR POSITION : 7 FOR AWG 20 - 6 FOR AWG 22 - 5 FOR AWG 24

POSITIONER : M 22520 / 2_08

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA STÉ SOGIE. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT,
NI COMMUNIQUÉ A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE.

matière

RADIALL

DES. LE 20-1-88

RUGO. GEN.

traitement

NOM FALETTI

VERIF. LE

NOM

ECH.