


一　般　公　差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角　度	± 3°







注;

1. 嵌合相手ハウジング型番 172204
2. 使用端子型番 170279
3. 型番 172204 と嵌合時に干渉なく所定の機能を満足する事
4. －A－ 面から 22 mm の所で測定
5. 適用製品規格番号 108-5136

ITEM NO.	番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)
	172205 － 4	番号	色
	↕ － 2		黒
	172205 － 1		自然色

©1979年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
© 1979 BY AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A	変更 (P-DWG J80-5858 REV. A)	M.N	M.J	1/9/81
0	作成 J80-5534	K.Y	M.J	12/21/79

図号 (NUMBER) C－172205

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記　事 (DESCRIPTION)

材料 (MATERIAL) 耐熱ナイロン66

仕上 (FINISH) 色：表参照

抱合電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG)

被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)

DR. K. Yuasa 12/19/79
CHK. A Tomita 12/20/79
DE. M Noguchi 12/21/79
APP. Y. Sato 12/24/79

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1°0

尺度 (SCALE) 2－1

AMP TRADEMARK
日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS)

型式 (TYPE)

LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
J	B	C－172205	A

名称 (NAME) 4極 エコノシール シリーズ J コネクタ キャップ ハウジング

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST 4 C

AMP J 030-2

8 7 6 5 4 3 2 1

Downloaded from Arrow.com.