HellermannTyton

Technical data sheet

Article number:
161-63401 **HWPAV025**



Product Group	Helawrap cable cover
Product Family	HWPAV0 flame-retardant and abrasion-resistant
Material	Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Colour	Black (BK)

Bundle Ø max.	27 mm
Bundle Ø min.	23 mm
Flammability	UL 94 V0
Nominal Ø	25.0 mm
Operating Temperature	-40 °C to +90 °C, intermittent +120 °C
Package Content	25 m
Package Content packed in	reel
Specifications	EN 45545-2, UL 1441
UL-File Number	E341700
Wall (WT)	1.05 mm

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2

created on 31. July 2026, 4:00 am

Technical changes and errors reserved. It´s up to the customer to check the suitability for a specific application by means of tests.

Downloaded from Arrow.com.