
AMP Doppelleiter-Aderendhülsen

Rohrform mit Kunststoffhülse, Farben nach DIN 46228



AMP Double Wire Ferrules

Tubing Form with Plastic Sleeve, Color according DIN 46228

Leiterquerschnittsbereich *Wire Size Range* (mm^2)	Abisolierlänge *Strip Length* (mm)	Ausführung *Version*	DIN-Farbe *DIN Color*	Abmessungen/*Dimensions* (mm)						Bestell-Nummer *Part Number*
				A	B	C	D	E	F	
2 x 0,50	10,0	normal/*normal*	weiß/*white*	15,0	8,0	1,50	0,15	4,7	0,25	966144-1
2 x 0,75	10,0	normal/*normal*	grau/*grey*	15,0	8,0	1,80	0,15	5,0	0,25	966144-2
2 x 0,75	12,0	lang/*long*	grau/*grey*	17,0	10,0	1,80	0,15	5,0	0,25	966144-3
2 x 1,00	10,0	normal/*normal*	rot/*red*	15,0	8,0	2,05	0,15	5,4	0,30	966144-4
2 x 1,00	12,0	lang/*long*	rot/*red*	17,0	10,0	2,05	0,15	5,4	0,30	966144-5
2 x 1,50	10,0	normal/*normal*	schwarz/*black*	16,0	8,0	2,30	0,15	6,6	0,30	966144-6
2 x 1,50	14,0	lang/*long*	schwarz/*black*	20,0	12,0	2,30	0,15	6,6	0,30	966144-7
2 x 2,50	12,0	normal/*normal*	blau/*blue*	18,5	10,0	2,90	0,20	7,8	0,30	966144-8
2 x 2,50	15,0	lang/*long*	blau/*blue*	21,5	13,0	2,90	0,20	7,8	0,30	966144-9
2 x 4,00	14,0	normal/*normal*	grau/*grey*	23,0	12,0	3,80	0,20	8,8	0,40	1-966144-0
2 x 6,00	16,0	normal/*normal*	gelb/*yellow*	26,0	14,0	4,90	0,20	10,0	0,40	1-966144-1
2 x 10,00	17,0	normal/*normal*	rot/*red*	26,0	14,0	6,50	0,20	13,0	0,40	1-966144-2
2 x 16,00	17,0	normal/*normal*	blau/*blue*	30,0	14,0	8,30	0,20	18,4	0,40	1-966144-3

Sortiments-Dosen:
Best.-Nr. **966176-1** = 2 x 0,75 mm^2 bis 2 x 2,50 mm^2
Best.-Nr. **966176-2** = 2 x 4,00 mm^2 bis 2 x 16,0 mm^2


Verpackungseinheit:
bis 2 x 1,5 mm^2 = 500 Stück
bis 2 x 2,5 mm^2 = 290 Stück
bis 2 x 4,0 mm^2–2 x 10,0 mm^2 = 100 Stück
bis 2 x 16,0 mm^2 = 50 Stück

Assortment Kits:
Part No. ***966176-1*** *= 2 x 0.75 mm^2 to 2 x 2.50 mm^2*
Part No. ***966176-2*** *= 2 x 4.00 mm^2 to 2 x 16.0 mm^2*

Packaging Unit:
up to 2 x 1.5 mm^2 = 500 pieces
up to 2 x 2.5 mm^2 = 290 pieces
up to 2 x 4.0 mm^2–2 x 10.0 mm^2 = 100 pieces
up to 2 x 16.0 mm^2 = 50 pieces

AMP Aderendhülsen als Bandware auf Rollen

Bandware auf Klein- und Großspulen



AMP Wire Ferrules in Strip Form on Reels

Strip Form on Small and Large Reels

Leiterquer-schnittsbereich *Wire Size Range* (mm^2)	Abisolierlänge *Strip Length* (mm)	Ausführung *Version*	DIN-Farbe *DIN Color*	Abmessungen *Dimensions* (mm)						Bestell-Nummern (Stückzahl) *Part Numbers (No. of Pieces)*	
				A	B	C	D	E	F	Kleinspulen *Small Reels*	Großspulen *Large Reels*
0,50	10,0	normal/*normal*	weiß/*white*	14,0	8,0	1,0	0,15	2,6	0,25	966156-1 (1.100)	966156-6 (20.000)
0,75	10,0	normal/*normal*	grau/*grey*	14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	966156-2 (1.100)	966156-7 (20.000)
1,00	10,0	normal/*normal*	rot/*red*	14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,25	966156-3 (800)	966156-8 (15.000)
1,50	10,0	normal/*normal*	schwarz/*black*	14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,25	966156-4 (800)	966156-9 (15.000)
2,50	10,0	normal/*normal*	blau/*blue*	14,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,25	966156-5 (500)	1-966156-0 (10.000)

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.

Downloaded from Arrow.com.