




Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assemble



Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern



Tauchlötanschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875

Consider protection memo from DIN 34

Information:				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale		2:1	
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Designation Federleiste C/2, 48 Löt + Clip <i>Fem. Con. C/2, 48 Solder+Clip</i>			
						www.ERNI.com		284944			
Index		Date		H:00064545.SZA				STVC/2			

Consider protection memo from DIN 34