


NUMBER C-172127



METRIC

ALL DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




注:  
 1. 嵌合する相手ハウジングは型番172128  
 2. 使用端子は型番170340, 170341, 170349  
 △ 本品はUL難燃グレード94V-0に適合する材料により作られている

NOTE:  
 1. THE MATING PLUG HOUSING; P/N 172128  
 2. APPLIED CONTACT; P/N 170340, 170341, 170349  
 △ THIS ITEM IS MADE FROM MATERIALS APPLICABLE TO UL FLAME CLASS 94V-0

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE  
 △ OBSOLETE

淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172127-6
自然色 (NATURAL)	△1-172127-1
赤 (RED)	172127-9
橙 (ORANGE)	172127-8
黄 (YELLOW)	172127-7
灰 (GRAY)	172127-6
青 (BLUE)	172127-5
茶 (BROWN)	172127-3
黒 (BLACK)	172127-2
自然色 (NATURAL)	172127-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)



絶縁抵抗範囲 (CHIRE RANGED)	絶縁径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 1極 キャップ ハウジング
mm <sup>2</sup> (AWG)	mm	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 1POS CAP HOUSING
材料 (MATERIAL) 66 ナイロン (66 NYLON)	仕上 (FINISH)	公差 (DIM. TOL.)	LOC 番号 (No.)
DE: N. Yamagami 4/6'93	DE: N. Yamagami 4/6'93	10ELT: ±0.2 10E.H. 10ELT: ±0.25 10E.H. 10ELT: ±0.3	B J C-172127
CHK: K. Bida 4/6'93	APP: B. Oshima 4/6'93	公差 (DIM. TOL.)	尺取 (SCALED) REV. C3 SHEET 1 OF 1
		公差 (DIM. TOL.)	2-1

C3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ 面