

1			2			3			4			5			6			7			8		
插頭部件 (Plug Component)			頭部剥皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)			尾部剥皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)											
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外剥(Roj)	顏色(Color)	SVT 18AWG/3C 105°C 黑色(Black) 線長: (Length) 1828.8 ^{+50.8} _{-12.7}			外剥(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)									
35P黑色 90A±2A Black	ME-301 (10A 125V~) (NEMA 5-15P)	1	5 ⁺¹ ₋₀	23±1	黑/Black(L)				22±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色 90A±2A Black	FM-305 (10A 125V~) (IEC 320 C5)	1									
鍍鎳 (Nickel-Plated)	Ø4.75 圓管端子 (Earth Pin Terminal)	1	5 ⁺¹ ₋₀	23±1	白/White(N)				22±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	銅本色 (Copper)	電腦電源線端子 (Computer power cord terminals)	3									
鍍鎳 (Nickel-Plated)	6.3*1.5 單片圓頭端子 (Solid Blades)	2	5 ⁺¹ ₋₀	23±1	綠/Green(E)				22±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	白色(White)	FM-302兩件式內模 (FM-302 Inner Body)	1									
白色(White)	301單件式內模 (301 Inner Body)	1																					