

## CAVO SINGOLO - SINGLE CABLE



Standard color 1		Standard color 2		Color DIN 46228/4		Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup> (AWG)	A	B	C	D	Utensile art. Tool	Conf. pezzi Packing pcs.
Articolo Type	Colore Color	Articolo Type	Colore Color	Articolo Type	Colore Color							
BM 005001	grigio/grey					0,14 (26)	12	8	0,7	1,6		5000
BM 005000	azzurro/light blue					0,25 (24)	12	8	0,75	1,8		5000
BM 005002	turchese/turque					0,34 (24)	12	8	0,8	2		5000
BM 00501	arancio/orange	BM 00601	bianco/white	BM 00601	bianco/white	0,5 (22)	14	8	1	2,6		5000
BM 00502	bianco/white	BM 00702	azzurro/light blue	BM 00602	grigio/grey	0,75 (20)	14	8	1,2	2,8		5000
BM 00503	giallo/yellow	BM 00603	rosso/red	BM 00603	rosso/red	1 (18)	14	8	1,4	3	540	5000
BM 00504	rosso/red	BM 00604	nero/black	BM 00604	nero/black	1,5 (16)	14	8	1,7	3,5		5000
BM 005041	rosso/red	BM 006041	nero/black	BM 006041	nero/black	1,5 (16)	16	10	1,7	3,5		5000
BM 00505	rosso/red	BM 00605	nero/black	BM 00605	nero/black	1,5 (16)	24	18	1,7	3,5		2500
BM 00506	blu/blue	BM 00706	grigio/grey	BM 00506	blu/blue	2,5 (14)	14	8	2,2	4,2	538	2500
BM 005061	blu/blue	BM 007061	grigio/grey	BM 005061	blu/blue	2,5 (14)	18	12	2,2	4,2		2500
BM 00507	blu/blue	BM 00707	grigio/grey	BM 00507	blu/blue	2,5 (14)	24	18	2,2	4,2		2000
BM 00508	grigio/grey	BM 00708	arancio/orange	BM 00508	grigio/grey	4 (12)	17	10	2,8	4,8		2000
BM 005081	grigio/grey	BM 007081	arancio/orange	BM 005081	grigio/grey	4 (12)	20	12	2,8	4,8		2000
BM 00509	grigio/grey	BM 00709	arancio/orange	BM 00509	grigio/grey	4 (12)	26	18	2,8	4,8		1000
BM 00510	nero/black	BM 00710	verde/green	BM 00610	giallo/yellow	6 (10)	20	12	3,5	6,3		1000
BM 00511	nero/black	BM 00711	verde/green	BM 00611	giallo/yellow	6 (10)	26	18	3,5	6,3		1000
BM 00512	avorio/ivory	BM 00712	marrone/brown	BM 00612	rosso/red	10 (8)	22	12	4,5	7,6	539	500
BM 00513	avorio/ivory	BM 00713	marrone/brown	BM 00613	rosso/red	10 (8)	28	18	4,5	7,6	5391	500
BM 00514	verde/green	BM 00714	avorio/ivory	BM 00614	blu/blue	16 (6)	24	12	5,8	8,8		542
BM 00515	verde/green	BM 00715	avorio/ivory	BM 00615	blu/blue	16 (6)	28	18	5,8	8,8		533
BM 00516	marrone/brown	BM 00716	nero/black	BM 00616	giallo/yellow	25 (4)	30	16	7,3	11,2		5331
BM 00517	beige/beige	BM 00617	rosso/red	BM 00617	rosso/red	35 (2)	30	16	8,3	12,7		100
BM 00518	oliva/olive	BM 00618	blu/blue	BM 00618	blu/blue	50 (1)	36	20	10,3	15	527	100
BM 00519	giallo/yellow					70 (2/0)	37	21	13,5	16		582
BM 00520	rosso/red					95 (3/0)	44	25	14,7	18		182
BM 00521	blu/blue					120 (4/0)	48	27	16,7	20		183
BM 00522	giallo/yellow					150 (300)	58	32	19,5	23		184
												50