







端子番号詳細は別紙参照のこと。
See an attached sheet
for terminal No. details.





△ パネル取付穴参考寸法図
Recommended Size of Mounting Holes

表2.
Table2.

製 番 Part No.	めっき Plating
MR-(8~50) F	銀めっき Silver Plating
MR-(8~50) FG	金めっき Gold Plating

- 注1. 当図はMR-25F (G) を示しています。
2. 適合ケーブル AWG#22 以下
- Note1.This figure shows MR-25F (G).
- Note2.Applicable Cable:AWG#22max.



結線部形状
Soldering Part Form

表1.
Table1.

製 番 Part No.	n ₁	n ₂	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E	F	G	X±0.1
MR-8F (G)	6	2	22.4	17.4	11.9	9.4	5.2	1.3	2.6	12.4
MR-16F (G)	12	4	30.2	25.2	19.7		13.0	5.2	7.8	20.2
MR-20F (G)	14	6	32.8	27.8	22.3		15.6	6.5	13.0	22.8
MR-25F (G)	18	7	38.0	33.0	27.5	9	20.8	9.1	15.6	28.0
MR-34F (G)	24	10	45.8	40.8	35.3		28.6	13.0	23.4	35.8
MR-50F (G)	36	14	61.4	56.4	50.9		44.2	18.2	33.8	51.4

3	雌コンタクト (長) Contact (Long)	りん青銅 Phosphorbronze	n ₂	表2. 参照 See Table2.	
2	雌コンタクト (短) Contact (Short)	りん青銅 Phosphorbronze	n ₁	表2. 参照 See Table2.	
1	雌絶縁体 Insulator	ジアリルフタレート Diallyl phthalate resin	1		青色 Blue

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
031016	02.21 Feb.21 (1972)	M.Miyazaki	Change of Recommended Size						
030902		S.Iijima	Dim.						
030805		S.Iijima	Reshape						

年 月 日 DATE	尺 度 SCALE	単 位 UNIT	3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.					
02.21 Feb.21 (1972)	2/1	mm (INCH)		製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME
				M.MIYAZAKI	M.MIYAZAKI	S.IIJIMA	C.NUNOKAWA	H.EBIHARA	MR形雌コネクタ (ソルダリングタイプ) MR Series Female Connectors (Soldering type)
									製 番 PART NO.
									MR-(8~50) F (G)
									REV. 3C