


Messerleiste



Federleiste fehlende Maße siehe unter Messerleiste





1) Größtmaß

Bestellbezeichnung	Kontaktzahl	Kontaktoberfläche
Messerleiste C42334-A300-A13	21	vergoldet
Federleiste C42334-A300-A14	21	vergoldet

Maßstab 1:1

Zeichnung besteht aus 2 Blatt

Datum	06.08.79
Bearb.	Henzel
Gepr.	BTE12
Norm.	5123
	Wv 50

Maßbild

Abmessungen, Montagelochung

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
02	453/0592	26.01.83	Mw
01	459/1125	10.08.79	Hzl

Siemens AG


C42334-A300-A13-*-27

Blatt 1+ / 2 Bl.

Downloaded from Arrow.com.


Steckanordnung in Einschüben

Bild 1




Kontaktgabe

Bild 2



in Richtung	zul. Mittenabweichung des Federleistendorns im Messerleistenschutzkragen (gesteckt)	*) Größter zul. Versatz bei beweglichen Einbau 3)
längs	± 0,15	1,4
quer	± 0,1	1,4

Ansatzschraube
C42334-A303-B1



3) Unter beweglichen Einbau ist zu verstehen:
a) Befestigung der Leiste beweglich mit Ansatzschraube z. B. C42334-A303-B1
b) Beweglichkeit der Montageplatte

Achtung: Auf den Leistenkörpern darf nicht das Gewicht der Einschübe ruhen

2) max. Abstand für einwandfreie Kontaktgabe

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
02	453/0592	26.01.83	MW
01	459/1125	10.08.79	Kel

Maßstab 1:1

RL

Datum	06.08.79
Bearb.	Henzel
Gepr.	BTE 12
Norm.	5123
	Wv 50

Maßbild

Steckbedingungen

Siemens AG

C42334-A300-A13-*-27

Blatt 2-2 Bl.

Downloaded from Arrow.com.