


Aufschrift

(M)

1050 μ

5/250~

50E3 T100



5A 125-250V AC 1/10HP

R 56  

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N

Rückschaltkraft ≥ 0.50 N

Differenzweg ≤ 0.20 mm

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
$\pm$	0.2	0.3	0.3

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

von
OF

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 25.10.90 stk

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

S

1050.1102

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Ausg. Änderung gez. Ausg. Änderung gez.
ISSUE REVISION DRAWN BY ISSUE REVISION DRAWN BY