

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

VERTRAULICH CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1		2		3		4	
A							
B							
C		Flachstecker/ plug in 2.8-0.5 (EN 61058 / EN 61210)					
D		Aufschrift marking 1050 μ 10(1.5)/250~ 20E3 T100 10,1A 125-250V AC 1/4 HP R116 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062 data code of manufacture: year/ week acc. to DIN 60062 Auf Verpackung/on box: 0905.9481 NC 2 NO 4 1 C Wechsler 1-polig single pole changeover Schalt-Betätigungskraft actuating force ≤ 2.20 N Rückschaltkraft release force ≥ 0.70 N Differenzweg movement differential ≤ 0.20 mm					
E							
-		-		0905.9481		1050.1103-XX	
Figur		Typ		Kunden-Nr.		Art.No.-PI	
Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		FÜR FORM UND LAGE		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY Blatt 01 Original DIN Maßstab SCALE 2:1	
FÜR WINKEL FOR ANGLE ± 2°		FÜR WINKEL		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Typ K Zeichn./DRAWING NO. 1050.1103 Index a	
PROJECTION		PROJECTION		Laengen LENGTH Radien RADII		Schnappschalter snap action switch	
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 ± 0.2		CAD Medusa Z	
c		g		>6-15 ± 0.15 ± 0.3		gez./DRAWN BY 19.05.05 qu	
b		f		>15-30 ± 0.2 ± 0.5		gepr./CHECKED BY LM	
a 117433 05.07.18 Mut		e		>30-70 ± 0.3 ± 10%		Ersatz für/REPLACEMENT OF	
43418 19.05.05 qu		d		>70-120 ± 0.4		MARQUARDT	
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		>120-200 ± 0.8		Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE					
Änderung REVISION		Änderung REVISION					