





X Lochbild board drillings





X Kontaktanordnung contact arrangement



32 Einpress Kontakte
32 press-in contacts

☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)



Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 00 06
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 06 210 00 06

1

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances ergänzend / complementary IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	Bauform F low-profile Federleiste Einpress needle eye 4,5 , 32-polig type F low-profile female connector press-in needle eye 4.5 , 32-pole				
			Detail.	20.03.03	Hage.						
36516	08.05.12	HL.	Insp.	20.03.03	kfoe						
36386	26.03.12	HL.	Stand.								
36029	19.04.10	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 06 232 x892			Blatt/ page /	
30910											
Mod.	Dat.	Name									

09 06 232 6892	2
09 06 232 2892	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

09 06 232 6892		2
09 06 232 2892		1
Bestell-Nr. part-no.		Anforderungsstufe performance level 1

TB 09 06 232 x892		Blatt / page
-------------------	--	--------------