


番号(NUMBER) C-170108







この寸法は嵌合力によって管理する。

断面 A-A





断面 B-B



断面 C-C

注: △1 本リセプタクルは14極リセプタクルハウジング(171090-1)専用である。

バラ状端子型番	連鎖状端子型番	材料	仕上	嵌合相手タブ型番	摘要
170108-2	170092-2	りん青銅 0.32t	錫めっき	170768	△1
170108-3	170092-3	〃	〃	〃	〃
170108-4	170092-4	黄銅 0.32t	錫めっき	170151	〃

参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)

TE Connectivity

材料 (MATERIAL): 表参照
仕上 (FINISH): 表参照
抱合電線断面積 (WIRE RANGE): 0.75~2.27 mm²(AWG 18-14)
被覆外径 (INSULATION DIA): 3.1~4.1 mm (.12~.16 IN)
分類 (CLASS): ファスティン・ファストン
型式 (TYPE): 〃

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
P	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR11

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED): ±0.4, ±1°0'
尺度 (SCALE): 4-1
LOC: J SIZE: A 番号 (NO): C-170108 REV: P

DR: H. Shibasaki 4-21'75
DE: J. Matsusaka 5/12/75
CHK: M. Yamada 5/14'75
APP: Y. Sato 5/19/75

名称 (NAME): "250" シリーズ ファスティン ファストン リセプタクル (バラ状)

単位:粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST

Downloaded from Arrow.com.