

LOC		DIST		REVISIONS			DATE		DWN		APVD	
J		/		P	LTR	DESCRIPTION						
-1,-2; AS SHOWN				D1		REVISED PER ECR-19-017501	13NOV2019		MK		TD	

0.5 MAX CUT OFF TAB

20.1

7.4

0.5 MAX CUT OFF TAB

5.6

4.75

Ø1.6

△6 I.D.マーク I.D. MARK

トレードマーク TRADE MARK

3.0 ±0.3

±0.3

3.2

A-A

0.2x30° REF

3.2

0.6 REF

1.7

4.6 ±0.3

±0.3

4.5

B-B

1 適用製品規格: 108-5338	1 PRODUCT SPEC: 108-5338
2 適用圧着規格: 114-5041	2 APPLICATION SPEC: 114-5041
3 適用ハウジング型番: 176448-* (175179-1に適用) 179182-* (175179-1,-2に適用)	3 APPLICABLE HOUSING P/N: 176448-* (APPLY TO 175179-1) 179182-* (APPLY TO 175179-1,-2)
4 嵌合相手側コネクタ型番: リセハウジング: 173974-* (176448-*と嵌合) 179183-* (179182-*と嵌合) リセコンタクト: 170324-* (AWG#24~#20) 170325-* (AWG#20~#16) 170326-* (AWG#18~#14)	4 MATING REC. CONNECTOR P/N: REC HSG: 173974-* (MATE FOR 176448-*) 179183-* (MATE FOR 179182-*) REC CONT: 170324-* (AWG#24~#20) 170325-* (AWG#20~#16) 170326-* (AWG#18~#14)
5 取扱説明書: 1S-545	5 INSTRUCTION SHEET NO: 1S-545

△6 表参照のこと	△6 SEE TABLE
-----------	--------------

3 & 4	10° REF	0.15 REF	2.15 MAX	PRE-TIN BRASS	錫めっき済黄銅 0.3t	175179-2
1&2/5&6	15° REF	0.2 REF	2.2	PRE-TIN BRASS	錫めっき済黄銅 0.3t	175179-1
△6 ID MARK	△6 F	△6 D	△6 C	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	P/N 型番

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		DWN T.TSUZAKI 11NOV2010		WIRE RANGE 抱合電線断面積 AWG #20-#16 0.51~1.38 mm²		INSULATION DIA 被覆外径 1.9~3.4 mmφ	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK T.MASUDA 18NOV2010		MATERIAL 材料 表参照 SEE TABLE		FINISH 仕上 表参照 SEE TABLE	
0 PLC ± 10 ≥ ±0.2		APVD T.MASUDA 18NOV2010					
1 PLC ± 30 ≥ > 10: ±0.25		PRODUCT SPEC 製品規格					
2 PLC ± 100 ≥ > 30: ±0.3		APPLICATION SPEC 取付適用規格					
3 PLC ±		WEIGHT		NAME 187シリーズ ポジティブ ロック MK-II タブ コンタクト 名称 187 SERIES POSITIVE LOCK MK-II TAB CONTACT		RESTRICTED TO	
4 PLC ±		CUSTOMER DRAWING		電線 対 電線 接続用 W-W TYPE			
ANGLES ± 3°				SIZE A4		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO 番号 175179		SCALE 尺度 4:1	
						SHEET 1 OF 1	
						REV D1	