






X (Lochbild) (board drillings)



A-B 2:1





X Kontaktbelegung contact loading



Z 10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:



1 Lochdurchmesser ist auf den jeweiligen Kontakt abzustimmen
hole diameter is to be coordinated with the respective contact

09 73 124 6907	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1 10:1	type M inverse 24+8 Messerleiste Einlöt/WW 13,0 male connector solder/WW 13,0			
			Detail.	16.02.05	Hil					
			Insp.	16.02.05	kfoe					
			Stand.							
35548	15.07.09	hsv	HARTING Electronics GmbH & Co. KG					TB 09 73 124 x907		Blatt/ page /
32541			D-32339 ESPELKAMP							
Mod.	Dat.	Name					Sub.			

