







□ - 170140 - □

連鎖状 STRIP




・ "187"シリーズ ファストン タブと
嵌合(表参照)

A - A




170141 - □

バラ状 LOOSE



この寸法は歡合カによって
管理する

D - D



B - B



C - C

1. 嵌合するファストン タブの詳細については CP63-046J の図面を参照のこと。

- △ **ストレス除去処理**
 処理法により外観が変わります。
 不活性ガス加熱方式・・・無光沢
 大気加熱方式・・・・・・・・光沢

1. SEE DRAWING CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING TAB
2. STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIEVING PRECESS
INSERT GAS FURNAS.....MATTE
ATMOSPHERIC FURNAS FOLLOWED BY ACID PICKLE.....BRIGHT

- 3** OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (バレルはフクリップ)	材 料	仕 上	適合端子サイズ ±0.025
170140-1	170141-1	黄銅 0.3t	— — △	0.5t
170140-2	170141-2	黄銅 0.3t	錫めっき	0.5t
170140-5	170141-3	黄銅 0.3t	— — △	0.6t
170140-6	170141-4	黄銅 0.3t	錫めっき	0.6t
1-170140-1	△ 1-170141-1	1/8青銅 0.3t	— — △	0.5t
1-170140-2	△ 1-170141-2	1/8青銅 0.3t	錫めっき	0.5t
1-170140-3	△ 1-170141-3	錫めっき青銅 0.3t		0.5t

DIMENSIONS. 寸法 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差 10% : ± 0.7 20% : ± 0.25 50% : ± 0.3 100% : ± 0.5 HOLE : ± 0.4 ± 1.0		APP 108-5067 APPLICATION SPEC		NAME ("187" SERIES FLAG FASTON RECEPTACLE) "187"シリーズフラグファストンリセプタクル	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		WEIGHT 重量		SIZE A3	
CUSTOMER DRAWING 表参照 (SEE TABLE)		CUSTOMER DRAWING 表参照 (SEE TABLE)		DRAWING NO. C-170140		SCALE 4-1	
						SHEET 1 OF 1	
						REV D5	