

Stiffleiste, Raster 2,54mm, gewinkelt, SMD, einreihig, 02 - 40 polig
Pin header, pitch 2.54mm, angle, SMD, single row, 02 - 40 contacts

Isolierkörpermaterial

PA6T, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktoberfläche

Ni, Au oder Sn

Kontaktwiderstand

20mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

3A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Stangenverpackung oder
Rollenverpackung

Insulator material

PA6T, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au or Sn

Contact resistance

20mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

3A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage





250V AC

Test voltage

500V AC

Packing

Tube packing or
Reel packing



Bestellcode / Ordercode

Kontaktoberfläche

G - Gold Flash
Z - Zinn

Polzahl

02 - 40

Verpackung

P - Stange
R - Rolle

Plating

G - Gold flash
Z - Tin

No. of contacts

02 - 40

Packing

P - Tube
R - Reel

A - SL254 - E A - x xx M x 1

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature