





A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.8 to / bis 5.0	27.2 ±0.1	12.2 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
 den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und
 Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of
 Marquardt. Without our consent, it may
 not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift
Marking

©
 155..
 16(4)/250 ~
 10(4)/250 ~ 5E4 T100/55 T100
 5/100A 250V ~



16A 125-250V AC
 1 HP 125V AC
 2 HP 250V AC
 R38

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 code of manufacture:
 place/year/week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
 fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST
 suitable for appliances of class II

Für Form und Logo FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1552.3113	Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Loengen LENGTH Radien RADI		Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1					
c			g			0		10		20		30 mm	
b			f			± 0.2		± 0.2		CAD Medusa		Z	
a			e			± 0.4		± 0.4		gez./DRAWN BY 19.03.01 Mut			
31358			d			± 0.4		± 0.4		gepr./CHECKED BY mej			
Ausg. ISSUE			Änderung REVISION			Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		Ersatz für/REPLACEMENT OF			
gez. DRAWN BY			gez. DRAWN BY									MARQUARDT	
												Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	