
Professionelles Crimphandwerkzeug
Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 30/28/32

Amphenol CS PN: 10182221-001



Ausführung:
Workmanship:

Leichte Handhabun
Easy handling

Linearer Hub
Straight action principle

- Entriegelbare Zwangssperr
  Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositioniere
  Leiterpositionierung mit Isolationsstopblech
  Contact positioning with flap locator
  Wire positioning with insulationsstop
- Präzise gefertigte Profil
  Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brünier
  Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriff
  Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
  Ergonomically formed soft-grips
  Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konfor
  RoHS compliant

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 205 m
  Length: approx. 205 mm
- Breite: ca. 65 m
  Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 m
  Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 300
  Weight: approx. 300 g

Anwendungsbereich:
Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range AWG	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,05	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ± 0,05	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation ± 0,1	Kabel Typ: Cable Typ:	Kontakt Typ: Contact Typ:	Kontakt Nr.: Contact No.: **Amphenol**
30	0,67	0,88	1,45	1,6	UL 1007	CTW Male	47791-000LF
28	0,7		1,5				
32	0,66		1,43				

Downloaded from Arrow.com.