



Dichtungseinsatz/sealing insert	
mit Inlet/with Inlet	ohne Inlet/without Inlet
min. $\phi 5$, max. $\phi 9$	min. $\phi 9$, max. $\phi 14$

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse/ <i>Free size tolerances</i>			
				Dat.	Name	Massstab/ <i>Scale</i> 2:1			Verschraubung M20, Metall/ <i>cable gland M20, metal</i>			
			Detail.	07.03.07	ML							
			Insp.		Be							
			Stand.									
			HARTING Electric GmbH & Co. KG						TB 19 00 000 5050			Blatt/ <i>page</i> /
412547			D-32339 Espelkamp									
Mod.	Dat.	Name							Sub.			

