



D

C


B

A




1 Kodierung A
CODING A



Deckel geschlossen dargestellt
COVER CLOSED PICTURED



OPENING GUIDE: TO OPEN THE LOCKED RETAINER, USE A Ø 1x0.18MM SCREWDRIVER AND PUSH IT IN THE SHOWN OPENING.
Öffnungsanleitung: Zum Öffnen des verrasteten Deckels wird ein Ø1x0.18mm Schraubendreher in die gezeigte Öffnung gedrückt.




Bemerkungen

- Kammern KL-K20 Isolationsdurchmesser: von 0.1' bis 0.75
- Passende Kontakte 1355717, 928999, 963715
- Materialentnahme optional in Ausfuehrung und Lage nach Wahl des Herstellers moeglich
- Verpackung: Schuettgut in Karton


NOTES

- CAVI-CAV20 INSULATION DIAMETER: FROM 0.1' TO 0.75
- SUITABLE CONTACTS 1355717, 928999, 963715
- MATERAIL REMOVAL OPTIONAL IN EXECUTION AND POSITION ACC. TO MANUFACTURER POSSIBLE
- PACKAGING: LOOSE PIECE IN CARDBOX

CONTACTS/SWS: MQS KONTAKTE/EDS: MQS	SEE ORW. 929454
SPEC UNLOCKING TOOLS SPEZIELLE ENTRIEGELUNGS-WERKZEUGE	-
PACKING VERPACKUNG	LOOSE PIECE IN CARDBOX Schuettgut in Karton
COUNTERPART GEGENSTUECK	966871
INTERFACE SCHNITTSTELLE	-
PRODUCT -SPEC . PRODUKT-SPEZ.	108-18924
APPLICATION-SPEC . VERARBEITUNGS-SPEZ.	114-18630
	TE CONNECTIVITY NO TE CONNECTIVITY NR



1-1563337-2	A	B	PBT-GF10	20POS. MQS REC. HOUSING	BROWN/braun	1011	4	2
1-1563337-1	A	A	PBT-GF10	20POS. MQS REC. HOUSING	BLACK/schwarz	9011	4	1
PART NO	REV.	COD.	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOUR	RAL	WEIGHT [g]	ITEM NO.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.				DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).				THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN 16Jun2021 CHK MADHU K S APVD 14JUN2021 VISHWANATH ATTAD PAUL CARMICHAEL NAME 20POS. MQS REC. HOUSING 20pol. MQS Buchsengehäuse - SIZE A CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 1563337 RESTRICTED TO NUR FÜR -															
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN mm				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLE TOLERANZEN				TE Connectivity				TE															
				0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/UNWINKEL ±° FINISH/BOERFLAECHE/PARBE				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18924				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEZ. 114-18630															
MATERIAL - - -				WEIGHT GEWICHT -				CUSTOMER DRAWING				SCALE MASSSTAB 5:1				SHEET BLATT 1				OF VON 1				REV A			