






Bestückungsplan / contact layout



Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern



Tauchlötaschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Information:	Tolerances		Scale	2:1
	All Dimensions in mm			
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation	Federleiste B/2, 32 Löt Fem. Connector B/2, 32 Solder	
			284168	I
Index	Date	ERNI www.ERNI.com	V:00062245.SZA	STVB/2

Consider protection memo from DIN 34