
UL and CSA Rated Inrush Current Limiters

Now Available!





Part	UL	CSA	R	SSI Max	Joules Max	D Max (mm)	T Nom (mm)	Digikey	Newark	Farnell
SL22 0R516	Yes	Yes	0.5	16	160	22	6	570-1031-ND	72J6814	
AS32 0R536-100	Yes		0.5	36	300	29	8			
AS32 0R530-100	Yes		0.5	30	300	29	5			
SL32 0R530		Yes	0.5	30	150	31	5	570-1056-ND	72J6840	
SL32 0R536		Yes	0.5	36	150	31	5	570-1057-ND	72J6841	9008284
SL22 0R712	Yes	Yes	0.7	12	120	22	6	570-1031-ND	72J6815	9008039
AS32 10015	Yes		10	15	250	30	8.5	570-1031-ND	72J6815	9008039
SL22 1R020	Yes	Yes	1.0	20	65	22	6	570-1041-ND	72J6816	9008047
AS32 1R036-100	Yes		1.0	25	300	30	8			
AS32 1R030-100	Yes		1.0	25	300	30	8			
SL32 1R030		Yes	1.0	30	160	31	5	570-1059-ND	72J6842	9008306
SL32 1R036		Yes	1.0	36	160	31	6	570-1060-ND	72J6843	1653461
SL12 1R308	Yes	Yes	1.3	8	40	13	5		72J6731	9007172
SL10 2R005	Yes		2.0	5	30	10	5	570-1081-ND	72J6716	9007024
SL22 2R018	Yes	Yes	2.0	18	90	22	6	570-1044-ND	72J6826	1653455
SL32 2R023		Yes	2.0	23	250	31	6	570-1061-ND	72J6845	9008330
SL32 2R025		Yes	2.0	25	300	31	6	570-1062-ND	72J6846	9008349
AS32 2R025	Yes		2	25	300	30	7.5	570-1031-ND	72J6815	9008039
SL08 2R503	Yes		2.5	3	10	8	4			
SL10 2R505		Yes	2.5	5	30	10	5	570-1098-ND	72J6717	9007032
SL12 2R505	Yes		2.5	5	36	13	5		72J6745	
SL15 2R508		Yes	2.5	8	40	16	5		72J6780	
SL15 2R509		Yes	2.5	9	40	16	5	SL15 2R509-ND	72J6781	
SL22 2R510	Yes		2.5	10	90	22	6	570-1046-ND	72J6828	
SL22 2R515	Yes		2.5	15	90	22	6	570-1047-ND	72J6829	9008179
SL10 4R004	Yes	Yes	4.0	4	20	10	5			
SL22 4R014	Yes	Yes	4.0	14	100	22	6	570-1050-ND	72J6833	9008217
SL08 5R002	Yes		5.0	2	10	8	4			
SL12 5R004	Yes		5.0	4	40	12	5		72J6756	
SL15 5R007		Yes	5.0	7	50	16	6	570-1070-ND	72J6796	9007849
SL22 5R012	Yes	Yes	5.0	12	100	22	6	570-1053-ND	72J6836	9008241
SL32 5R020		Yes	5.0	20	200	31	6	570-1064-ND	72J6848	9008365
AS32 5R020	Yes		5	20	300	32	8.4	570-1031-ND	72J6815	9008039
SL22 7R010	Yes	Yes	7.0	10	100	22	6	570-1055-ND	72J6839	1653458
SL08 10002		Yes	10.0	2	10	8	5	570-1094-ND	72J6684	9006702
SL10 10003	Yes	Yes	10.0	3	17	10	5	570-1082-ND	72J6711	9006974
SL12 10005	Yes	Yes	10.0	5	60					9007199
SL22 10007	Yes		10.0	7	90	22	5	570-1033-ND	72J6818	9008063
SL22 10008	Yes	Yes	10.0	8	90	22	6	570-1034-ND	72J6819	9008071
SL32 10015		Yes	10.0	15	150	31	6	570-1058-ND	72J6844	9008322
SL22 14007	Yes		14.0	7	75	22	6	570-1039-ND	72J6824	9008128
SL12 15004	Yes		15.0	4	4	12	5			
SL22 16004	Yes	Yes	16.0	4	100	22	7	570-1040-ND	72J6825	9008136
SL12 20003	Yes		20.0	3	35	13	6	570-1076-ND	72J6748	9007342
SL22 20005	Yes	Yes	20.0	5	125	22	7	SL22 20005-ND		
SL10 25002	Yes		25.0	2	20	10	5			
SL12 25003	Yes		25.0	3	45	12	5		72J6751	
SL15 25003		Yes	25.0	3	50	16	6		72J6785	9007725
SL22 30005	Yes	Yes	30.0	5	80	22	6	570-1048-ND	72J6832	9008209
SL12 40002	Yes		40.0	2	20	12	5			
SL10 40002	Yes		40.0	2	15	10	5			
SL15 40004	Yes		40.0	4	35	15	5		72J6791	9007792
SL22 40005		Yes	40.0	5	63	22	5	570-1049-ND	72J6834	9008225
SL10 50001	Yes		50.0	1	18	10	5			
SL10 50002		Yes	50.0	2	18	10	4	570-1080-ND	72J6728	9007148
SL12 50002	Yes		50.0	2	20	13	5	570-1074-ND	72J6758	9007458
SL22 50004	Yes	Yes	50.0	4	80	22	7	570-1051-ND	72J6837	
SL22 60003	Yes	Yes	60.0	3	72	22	7	570-1054-ND	72J6838	
SL15 60004	Yes		60.0	4	50	16	6		72J6801	9007890
SL12 80002	Yes		80.0	2	30	13	6		72J6762	
SL15 80002	Yes		80.0	2	45	15	6			
SL12 8R003	Yes		80.0	3	25	12	5			
SL10 12101	Yes	Yes	120.0	1	14	10	5			
SL15 12102	Yes		120.0	2	40	15	6			
SL22 12103	Yes	Yes	120.0	3	80	22	6	570-1037-ND	72J6822	9008101
SL12 22101	Yes		220.0	1	30	12	6			
SL15 22102	Yes	Yes	220.0	2	40	16	6	570-1073-ND	72J6784	9007717

ASK A QUESTION

© 1998 -2013 Ametherm, Inc.

Powered by Arrow.com