





X (Lochbild) (board drillings)





A-B 2:1




Steckbedingungen entsprechen nicht IEC 60603-2
mating conditions are not acc. to IEC 60603-2

X Kontaktbelegung contact loading



Z 10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:



1 Lochdurchmesser ist auf den jeweiligen Kontakt abzustimmen
hole diameter is to be coordinated with the respective contact

09 73 142 6903	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60 603-2			
									Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1 10 : 1	type M inverse 42+6 Messerleiste Einlöt 4,0 male connector solder 4,0		
35548	15.07.09	hsv	HARTING Electronics GmbH & Co. KG							TB 09 73 142 x903		Blatt/ page /
32541			D-32339 ESPELKAMP									
Mod.	Dat.	Name							Sub.			

