






VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Flachstecker
 plug-in 6,3 x 0,8
 EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244

**Aufschrift
 Marking**

MARQUARDT (M)

1080 µ 40T125
 16(4)/250~50E3
 16(8)/250~10E3



16A 125V AC 1/3HP
 16A 250V AC 1/2HP
 R135



**Schließer 1-polig
 SPNO**

Schalt-Betätigungkraft
 actuating force

Rückschaltkraft
 release force

Differenzweg
 movement differential

Schutzklasse nach DIN 40 050
 protection class

	am Drücker (ohne Hebel) on the actuator (without lever)	am Hebel on the lever
Schalt-Betätigungkraft actuating force	≤ 1 N	≤ 1.4 N
Rückschaltkraft release force	≥ 0.3 N	≥ 0.2 N
Differenzweg movement differential	≤ 0.3 mm	≤ 0.3 mm

IP 40

Herstelljahr/-woche nach
 year and week of production acc. to DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1080.7939	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8 Laengen LENGTH Radien RADII	Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1					
						0 10 20 30 mm				SCHNAPPSCHALTER
c	63606	13.07.09	mtr	g		CAD MEDUSA 14.1		Snap Action Switch		
b	60742	31.10.08	mp	f		gez./DRAWN BY 28.09.04 sum		MARQUARDT		
a	42849	30.03.05	qu	e		gepr./CHECKED BY mzs				
	41245	28.09.04	sum	d		Ersatz für/REPLACEMENT OF 10800939				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	