


端子番号詳細は別紙参照のこと。
See an attached sheet for terminal No. details.

表1.
Table 1.

製番 Part No.	n ₁	n ₂	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E	F	G	X±0.1
MR-8F (G)	6	2	22.4	17.4	11.9	9.4	5.2	1.3	2.6	12.4
MR-16F (G)	12	4	30.2	25.2	19.7		13.0	5.2	7.8	20.2
MR-20F (G)	14	6	32.8	27.8	22.3		15.6	6.5	13.0	22.8
MR-25F (G)	18	7	38.0	33.0	27.5	9	20.8	9.1	15.6	28.0
MR-34F (G)	24	10	45.8	40.8	35.3		28.6	13.0	23.4	35.8
MR-50F (G)	36	14	61.4	56.4	50.9		44.2	18.2	33.8	51.4



△ パネル取付穴参考寸法図
Recommended Size of Mounting Holes





表2.
Table 2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-(8~50) F	銀めっき Silver Plating
MR-(8~50) FG	金めっき Gold Plating




注1. 当図はMR-25F (G) を示しています。

2. 適合ケーブル AWG#22 以下

Note1. This figure shows MR-25F (G).

Note2. Applicable Cable: AWG#22max.



結線部形状

Soldering Part Form

表紙 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更理由 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名 PART NAME	数量 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
△	031016	M.WIZAKI	Change of Recommended Size	3	雌コネクタ (長) Contact (Long)	n ₂	りん青銅 Phosphorbronze	表2. 参照 See Table 2.
△	030902	S.IIJIMA	Dim.	2	雌コネクタ (短) Contact (Short)	n ₁	りん青銅 Phosphorbronze	表2. 参照 See Table 2.
△	030805	S.IIJIMA	Reshape	1	雌絶縁体 Insulator	1	ゾリルワレト Diatryl phthalate resin	青色 Blue

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法 3RD. A.P	製 DR.	設計 DE.	計 CHK.	検 CHK.	図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	社名 FIRM	部品名 PART NO.	数量 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE	
02.21 Feb. 21 (1972)	2/1	mm (INCH)		M.WIZAKI	S.IIJIMA	M.WIZAKI	C.NOOKAWA	H.EBIHARA		MR形雌コネクタ (ソルダーリングタイプ) MR Series Female Connectors (Soldering type)	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	MR-(8~50) F (G)				REV. 3C