THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2021 BY TE CONNECTIVITY

RELEASED FOR PUBLICATION JAN 2013
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU
6


DEUTSCH REFERENCE DRAWING NO. : CDG-DRC13-70P*-B027 REV. A1

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.
DEUTSCH 6104

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	21JAN2013	CH	CE
	B1	REVISED PER ECR-22-149685	18AUG2022	NS	AW



NOTES
Bemerkungen

1. DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo

2. DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH PART-NO


3. PRODUCTION DATE
Producktionsdatum


4. LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton

5. MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren Liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE


6. MATED WITH...
Passend zu...


SUPERSEDED BY:
DRC13-70PX-B027






SECTION B-B
Schnitt





ITEM	DESCRIPTION Beschreibung	COLOUR Farbe	MATERIAL
5	PIN CE SIZE 16 Kontakt Groesse 16	Ni	CuZn30
5	PIN CE SIZE 16 Kontakt Groesse 16	Ni	CuZn30
5	PIN CE SIZE 16 Kontakt Groesse 16	Ni	CuZn30
5	PIN CE SIZE 16 Kontakt Groesse 16	Ni	CuZn30
5	PIN CE SIZE 16 Kontakt Groesse 16	Ni	CuZn30
4	CENTRE PLATE Axialdichtung	WHITE weiß	Teflonfolie
3	AXIAL SEAL Axialdichtung	WHITE weiß	MVQ
2	INSERT M5x11 Gewindeeinsatz M5x11	YELLOW gelb	BRASS Messing
1	70POS. HEADER COD. D 70pol Gehaeuse Kod. D	BLACK Schwarz	PA46-GF30

ITEM NO ASSY	QUANTITY Stueck	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.
1	1	70POS HEADER ASSY COD. D 70pol Gehaeuse Assy Kod. D	B	DRC13-70PD-B027



SCALE 1:2
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC. TO ISO 8015 DIN16901-140
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±1°

MATERIAL SEE TABLE Siehe tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE SEE TABLE Siehe tabelle

DWN Amrutha Rao CH 21JAN2013
CHK C.Finzer 22JAN2013
APVD C.Eberwein 22JAN2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT 171.68g

TE Connectivity

NAME
70POS.PIN CE SIZE 16.HEADER ASSY
70pol.Stiftkontakt Groesse 16.Gehaeuse Assy
DRC13-70P*-B027 Einbaumasse

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-DRC13-70PD-B027	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 1:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV B1

Downloaded from Arrow.com.