

RELEASED FOR PUBLICATION DEC , 1997.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 1997 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

LOC	DIST	REVISIONS			DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION			
J			D	REVISED AS PER ECR-24-220856	09SEP2024	MK	JM

1 0.5 MAX
(切断寸法)
(CUTTING DIM.)

A-A

B-B

C-C

1 適用手動工具 製品型番: 722560-1
2 錫めっき、光沢、厚さ 2.5 μm 以上。
3 製品型番: 170262-1 と交換可能品。
4 L/P 端子 製品型番: 170204-5

1 HAND TOOL P/N: 722560-1
2 PLATING PRE-TIN, BRIGHT 2.5um MIN.
3 PRODUCT INTERCHANGEABLE WITH P/N: 170262-1
4 L/P CONTACT P/N: 170204-5

GENERAL TOLERANCE 一般公差		WIRE RANGE 包合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
10 ≥ : ± 0.4		(AWG26~20)			
30 ≥ > 10: ± 0.4		0.14~0.52	mm ²	1.1~1.9	mmφ
100 ≥ > 30: ± 0.4					
ANGLES: ± 1°					

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		DWN	05DEC1997	MATERIAL 0.2mm THICKNESS 材料 銅板		FINISH 仕上	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK	08DEC1997	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
		APVD	27OCT1998				
		PRODUCT SPEC 製品規格		NAME 名称			
		APPLICATION SPEC 取付適用規格		CONTACT, AMP EI SERIES CONNECTOR コンタクト AMP EI シリーズ コネクタ			
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		108-5118		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
114-5035		A4 00779		C- 170262-5			
WEIGHT		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度		SHEET 1 OF 1	
				8:1		REV D	