

番号 (NUMBER) C-170061





型番	材質	仕上	備考
170061-1	黄銅, 板厚0.41	〃	〃
170061-2	〃 〃	錫めっき	〃
170071-1	〃 〃	〃	注記参照
170071-2	〃 〃	錫めっき	〃

注：170061の逆巻ターミナル

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	J2-2273 REVISED (P-DWG REV. B4)	K.S		11/22/68
A1	ADDED 170071-1 & 2 (P-DWG REV. B2)	S.K		5/13/69
A	8.15 WAS 8.37 (P-DWG REV. B)	S.K		9/26/69
0	RELEASED (P-DWG REV. A)	S.K		8/19/69

DR S. Kosuga 3/20/69 DE.
CHK. 3/20/69 APP. 3/20/69

©1968年日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
©1968 BY AMP (Japan), Ltd ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 表参照
仕上 (FINISH) 表参照
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) # 0.50 ~ 1.42 mm² (AWG 20-16)
被覆外径 (INSULATION DIA) 2.29 ~ 3.18 mm (.090-.125IN)

AMP TRADE MARK 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS) —
型式 (TYPE) オートマチック

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1°0
尺度 (SCALE) 6-1
LOC J SIZE A
番号 (NO) C-170061
REV B

名称 (NAME) ボタンコンタクト

単位：粍 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST

Downloaded from Arrow.com.