





17 06 308 <u>4</u> 204	S4
17 06 308 <u>2</u> 204	2
17 06 308 <u>1</u> 204	1
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe <i>performance level</i> 

Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101
1 *recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 17 00 110 0101*

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	har-bus HM Messerleiste Typ Monoblock 47 308pol., Anschlußlänge 3,7mm <i>har-bus HM male connector type monoblock 47</i> <i>308pol., termination length 3,7mm</i>	
			Detail.	01.10.98	Rie.			
35969	12.01.10	Hage.	Insp.	01.10.98	Wei.			
34337	23.05.07	Cl a	Stand.					
29424	03.04.01	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 06 308 x204	
24607			D-32339 ESPELKAMP					
Mod.	Dat.	Name					Sub.	
								Blatt/ page 