



X Kontaktanordnung contact arrangement

48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts






- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)



X (Lochbild) (board drillings)



Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 0002
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 06 210 0002

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
Mod.	Dat.	Name	Detail.	Insp.	Stand.	Bauform F low-profile Federleiste Einlöt 4,5 48 pol. type F low-profile female connector solder 4,5 48 pol.	
36029	19.04.10	Hage.	20.03.03	20.03.03		TB 09 06 248 x834	
30910							
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			Sub.	Blatt/ page

09 06 248 7834	3
09 06 248 6834	2
09 06 248 2834	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level

09 06 248 7834	3
09 06 248 6834	2
09 06 248 2834	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level