

△ パネル取付穴参考寸法図
Recommended Size of Mounting Holes








表2.
Table2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-(8~50)M	銀めっき Silver Plating
MR-(8~50)MG	金めっき Gold Plating



端子番号詳細は別紙参照のこと。
See an attached sheet for terminal No. details.



結線部形状
Soldering Part Form

注1. 当図はMR-25M (G) を示しています。
2. 適合ケーブル AWG#22 以下
Note1. This figure shows MR-25M (G).
Note2. Applicable Cable: AWG#22max.

表1.
Table1.

製番 Part No.	n ₁	n ₂	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E	F	G	X±0.1
MR-8M (G)	6	2	22.4	17.4	11.9	10	5.2	1.3	2.6	12.4
MR-16M (G)	12	4	30.2	25.2	19.7	9.6	13.0	5.2	7.8	20.2
MR-20M (G)	14	6	32.8	27.8	22.3		15.6	6.5	13.0	22.8
MR-25M (G)	18	7	38.0	33.0	27.5		20.8	9.1	15.6	28.0
MR-34M (G)	24	10	45.8	40.8	35.3	9.6	28.6	13.0	23.4	35.8
MR-50M (G)	36	14	61.4	56.4	50.9		44.2	18.2	33.8	51.4

3	雄コネクタ (長)	黄銅	n ₂	表2. 参照	—
	Contact (Long)	Brass		See Table2.	—
2	雄コネクタ (短)	黄銅	n ₁	表2. 参照	—
	Contact (Short)	Brass		See Table2.	—
1	雄絶縁体	ジアリルフタレート	1	—	青色
	Insulator	Diallyl phthalate resin		—	Blue

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△	031016	M. Miyazaki	Change of Recommended Size						
△	030902	S. Iijima	Dim.						
△	030805	S. Iijima	Reshape						

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
02.22 Feb.22 (1972)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P	名称 NAME	MR形雄コネクタ (ソルダーリングタイプ) MR Series Male Connectors (Soldering type)
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承認 APP.	製番 PART NO.
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI	S. IIJIMA	C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	MR-(8~50)M (G)


半田付けタイプ・ラッピングタイプ・ディップタイプ・圧着タイプ 端子番号

Terminal No. of Soldering type, Wrapping type, Dipping type and Crimping type


雌コネクタ
Female Connector




20芯
20 Contacts




25芯
25 Contacts




16芯
16 Contacts




34芯
34 Contacts



8芯
8 Contacts




50芯
50 Contacts




嵌合面側
Mating Side

社マーク側が嵌合面側凹部を示します。
The company logo side shows the shape of mating surface concave form




本図はコネクタの結線部より見た図です。
This figure is seen from wiring side of connector.


雄コネクタ
Male Connector




20芯
20 Contacts




25芯
25 Contacts




16芯
16 Contacts




34芯
34 Contacts



8芯
8 Contacts



50芯
50 Contacts



嵌合面側
Mating Side

社マーク側が嵌合面側凸部を示します。
The company logo side shows the shape of mating surface convex form

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
08.04 Aug. 04 (2003)									
年月日 DATE 尺度 SCALE 単位 UNIT 3角法					本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承認 APP.	名 称 NAME	MR (P) 形コネクタ 端子番号			
S. IJIMA	S. IJIMA	—	C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	製 番 PART NO.	MR (P) - TERMINAL - No			REV.